

**HINWEIS**

Bei allen dünnwandigen Rohren und weichen Rohrwerkstoffen muss eine Verstärkungshülse verwendet werden!

⚠ VORSICHT

Verstärkungshülsen aus Messing dürfen nicht in Aluminiumrohren verwendet werden! **Korrosionsgefahr!**



Weitere Informationen zu **Schneidringverschraubungen** erhalten Sie im Internet unter [www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation/Montageanleitung - Schneidringverschraubungen](http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation/Montageanleitung-Schneidringverschraubungen).



Weitere Montagehinweise zur **Universal-Anschlussgarnitur Typ UA** erhalten Sie im Internet unter [www.gok-online.de/de/downloads/ technische-dokumentation](http://www.gok-online.de/de/downloads/technische-dokumentation).



GOK

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-18 • 97340 Marktbreit / Germany
Tel.: +49 9332 404-0 • Fax: +49 9332 404-43
E-Mail: info@gok-online.de • www.gok-online.de • www.gok-blog.de